

**TNMG 160408, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Třída artiklu	25E

**Popis**

TNMG 160408 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MQ
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení