

**WN.G 080404, Typ: CA510**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Třída artiklu	25E

## Technický popis

Lamač třísek	PS
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 450 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení