




5osý svěrák TeleSense, Typ: 125COMPACT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361270 125COMPACT
GTIN	
Třída artiklu	34H

Popis

Provedení:

- **Optimální pro použití na obráběcích centrech s 5 osami.**
- **Konstantní upínací síla pomocí bezúdržbového teleskopického vřetena. Rušivá kontura zůstává beze změny.**
- **Výměna čelistí bez použití nástrojů pomocí rychloupínání.**
- **Standardní s upínacími otvory M10 25H6 pro upínací systém přes nulový bod s roztečí 200.**
- **Upínací síla 40 KN při 50 Nm lineární.**
- **Maximální flexibilita: Univerzální rychlovýměnná čelist pro různé aplikace, což zkracuje dobu vybavování a vyžaduje menší vynaložení síly. Kompatibilní s mobilními čelistmi CentroGrip, T-Rex, NC8 a TITAN 2 přes adaptér čelisti.**
- **Upínací sílu lze zjistit u všech kompatibilních čelistí pomocí integrované měřicí jednotky (vel. 125CONNECT) ve vřetenu. Vysílací rozsah až 20 m. Snadná a rychlá výměna baterie. Provozní teplota mezi 10 °C a 40 °C. QR kód pro rychlý přístup k technickým informacím, příslušenství, náhradním dílům a servisu na typovém štítku.**

Rozsah dodávky:

Ruční klika, klíč Torx T10, průvodce rychlým spuštěním.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranný nástavec šroubováku č. 643229 vel. 10, nastavbové čelisti č. 361275 – 361285, upínky č. 361289, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 nebo 25M10/138; adaptér čelisti č. 361285, Gripp lišta č. 361280, prodloužení vřetena č. 361287. Další příslušenství na poptávku.

Technický popis

Hmotnost	35,5 kg
Výška v	165 mm
Maximální rozsah upnutí	199 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Upínací síla do maximálně	40 kN
Provedení	upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák