

**Garant****Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251402 20/16
GTIN	4045197657053
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

**Text upoutávky:**

Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.

Optimální omývání břitů chladicím médiem.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: MTJNR/L 2020X16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Funkční šířka  $L_4$ : 25 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 32 mm

Celková délka L: 91 mm

Sada šroubů: 259023 1

**Technický popis**

Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy $L_1$	32 mm

Kolík	259049 1
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Sada šroubů	259023 1
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	MTJNR/L 2020X16
Podložka	259031 31
Upínka	259038 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Celková délka L	91 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada šroubů 10dílná Typ 1	259023 1
Kolík Typ 1	259049 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 31	259031 31
Upínka Typ 1	259038 1
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3