

Garant**Tepelný upínač typ AD s čelními chladícími tryskami, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303406 6
GTIN	4067263110217
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínací trn č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

Vnější Ø D	27 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínač

Příslušenství

Tažný čepuťesněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Základní upínač nástrojůpro SK Pro kuželovou stopku SK 30	354225 30
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354235 6-9
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Skříň	354290