

**WNMG 080408, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252090 SP4019
GTIN	
Třída artiklu	28A

Popis

WNMG 080408 SP4019 Druh: SP4019

Lamač třísek: 3J

Hloubka řezu a_p : 1 - 2,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 40 - 110 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Lamač třísek	3J
Vedlejší použití	S
Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	40 - 110 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	SP4019
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení