

**DC.T 11T302, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T302 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	MQ
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,

Druh	CA6525
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení