

Garant**DC.T 070202, Typ: CU7010**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 070202 CU7010 Typ: CU7010
Lamač třísek: SS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 210 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	SS
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	80 - 140 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CU7010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení