


**WN.G 080408, Typ: SW05**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 SW05 Typ: SW05

Lamač třísek: MU

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Lamač třísek	MU
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	SW05
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení