

**SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1835, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224025 ST1400
GTIN	4960664030101
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

Speciální geometrie vyměnitelných břitových destiček zajišťuje snížené řezné síly a zlepšené odlamování třísek. Všechny typy **se speciálními břity** pro vysoký posuv.

Použití:

NB2P / NB3P: Pro **snížené řezné síly**. Speciálně pro velká vyložení a tenké obrobky.

Upozornění:

Frézy jsou osazovány střídavě stejným počtem vyměnitelných destiček ve tvaru NB2 a NB3. Respektujte prosím pokyny pro přiřazení na nosiči.

Směrné hodnoty pro $a_e = 1 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,06 - 0,15 mm
Tloušťka destičky E	6,35 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SPMT 1806 EDER-NB3P

Typ	PR1835
Řezný materiál	TK
Použití	Měkký řez
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		