

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	A25R PTFNR/L 16
Sada pružinových kolíků	259047 3
Podložka	259031 34
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Lomená páka	259015 9
Sada pružin	259044 5
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Šroubek klínku	259018 6
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	24 mm
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Podložka Typ 34	259031 34
Šroubek klínu Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500