

**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1810, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224031 GG
GTIN	4960664027606
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

Speciální geometrie vyměnitelných břitových destiček zajišťuje snížené řezné síly a zlepšené odlamování třísek. Všechny typy **se speciálními břity** pro vysoký posuv.

**Použití:**

**NB2T / NB3T:** Ideální pro **přerušované řezy**, vysoký řezný výkon a velký posuv.

**Upozornění:**

**Frézy jsou osazovány střídavě stejným počtem vyměnitelných destiček ve tvaru NB2 a NB3.** Respektujte prosím pokyny pro přiřazení na nosiči.

Směrné hodnoty pro  $a_e = 1 \times D$ .

**Technický popis**

Typ	GG
Rohový rádius	1,2 mm
Tloušťka destičky E	6,35 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SPMT 1806 EDSR-NB3T

Typ	PR1810
Řezný materiál	TK
Použití	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		