

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080404 Wiper CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: WQ

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	WQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení