

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Lomená páka	259015 9
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Sada pružin	259044 5
Šroubek klínku	259018 6
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	A32S PTFNR/L 16
Podložka	259031 34
Sada pružinových kolíků	259047 3
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	31 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Lomená páka Typ 9	259015 9
Podložka Typ 34	259031 34
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500