

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení