



## Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 170408 ER-N4, pro nástrčné čelní válcové frézy, PR1810



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227683 GG
GTIN	4960664026449
Třída artiklu	25A

### Popis

#### Upozornění:

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N3 a N4. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.  
Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408 ER-N4
Řezný materiál	PR1810
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		