

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Třída artiklu	21G

## Popis

TN.G 160408 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM

Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení