

metabo**Přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální, Typ: KFM1615F****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Ohraňovací frézka na fazetky o výšce až 15 mm pro úpravu svarů.

- **Nastavení hloubky frézování bez náradí v krocích po 0,1 mm. (0 mm až 15 mm)**
- **Přesné nastavení úhlu zkosení.**
- **Kontrolovaná práce díky vodícím deskám s velkou plochou.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**

Systém One-touch Controller. Patentované nastavení hloubky frézování bez náradí v krocích po 0,1 mm. Aretační body pro rychlé nastavení a proti nechtěné změně nastavení hloubky frézování při práci. Přesné nastavení úhlu zkosení hrany přímo pomocí vodících desek. Univerzální frézovací hlava se třemi tvrdokovovými břitovými destičkami pro všechny úhly zkosení 0 až 90°. Kontrolovaná práce díky vodícím deskám s velkou plochou. Dorazový váleček pro vedení na trubkách pro snadnou úpravu svaru. Oblouková rukojeť s nastavením bez použití náradí pro bezpečné a rovnoměrné vedení. Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost. Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem; pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní. Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění. Uživatel je při práci chráněn bočními plechy k odvádění třísky. Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení. Obrázek pro ilustraci.

K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.

Rozsah dodávky:

3 tvrdokovové břitové destičky Universal, dorazový válec, 2 šroubováky, otevřený klíč vel. 10, rukojeť, metaBox.

- **3 tvrdokovové břitové destičky Universal**
- **Dorazový váleček**
- **Šroubovák na šrouby Torx 15**
- **Šroubovák OK 4 s rukojetí tvaru T**
- **Otevřený klíč OK 10**
- **Oblouková rukojeť**
- **metaBOX 280 L**

Upozornění:

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078132 a 078134.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
max. výška fazetky 45°	15
Hmotnost	6,9 kg
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Odevzdaný výkon	900 W
Volnoběžné otáčky	12000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	2,5 m/s ²
Délka kabelu	4 m
max. šířka fazetky 45°	21
Odstupňování nastavení hloubky frézování	0,1 mm
Zaoblení nejmenšího vnějšího Ø	100 mm
Jmenovitý výkon	1550 W
Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Úhel čela	0 - 90 stupeň
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Jemný rozběh	ano
Druh produktu	Fréza

