



Frézovací vyměnitelné břitové destičky SPMT 1806 EDSR-NB3T, pro rovinné/ rohové frézy, PR1810



Údaje o objednávce

Artikové číslo	224031 GG
GTIN	4960664027606
Třída artiklu	25A

Popis

Provedení:

Speciální geometrie vyměnitelných břitových destiček zajišťuje snížené řezné síly a zlepšené odlamování třísek. Všechny typy **se speciálními břity** pro vysoký posuv.

Použití:

NB2T / NB3T: Ideální pro **přerušované řezy**, vysoký řezný výkon a velký posuv.

Upozornění:

Frézy jsou osazovány střídavě stejným počtem vyměnitelných destiček ve tvaru NB2 a NB3. Respektujte prosím pokyny pro přiřazení na nosiči.

Směrné hodnoty pro $a_e = 1 \times D$.

Technický popis

Typ	GG
Rohový rádius	1,2 mm
Tloušťka destičky E	6,35 mm
Posuv f_z na zub	0,06 - 0,25 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Řezný materiál	PR1810
Řezný materiál	TK
Použití	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		