

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1810, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227483 GG
GTIN	4960664026425
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N2 a N3. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.
Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1810
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,2 mm
Typ	GG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308 ER-N3
Typ	PR1810
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		