

**DCMT 11T308, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260387 SW05
GTIN	4960664629626
Třída artiklu	25E

Popis

DCMT 11T308 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 100 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 100 m/min
Lamač třísek	MQ
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	Ti
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm

Druh	SW05
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení