

**BDMT 170408 ER-N4, PR1825, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227673 ST1400
GTIN	4960664028092
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N3 a N4. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.
Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,16 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408 ER-N4
Typ	PR1825
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		