


**Garant**

**Ruční svěrák pro vrtačky s excentrickým rychloupínáním, Šířka čelistí A: 100mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	365038 100
GTIN	4067263112389
Třída artiklu	31S

## Popis

### Provedení:

- **Stabilní konstrukce se silným vřetenem.**
- **Kalené a broušené čelisti.**
- **Přesné upínání díky ploché dráze vedení.**
- **Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily, jedna čelist hladká.**
- **Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti odsazené.**
- **Patentovaná integrovaná excentrická rychloupínací čelist pro bezpečné upnutí na vrtacím stole.**
- **Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.**

### Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

### Materiál:

Tělo a pohyblivá čelist ze speciálního litiny.

### Přesnost:

Do **0,10 mm.**

### Rozsah dodávky:

Upínací klíče a tři drážkové kameny ve velikostech 12, 14 a 16 mm.

## Technický popis

## Technický list

Celková výška C.	92 mm
Délka základního tělesa a	286 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	BM svěrák modrý
Šířka čelistí A	100 mm
Šířka základního tělesa	174 mm
Výška čelistí C	32 mm
Rozsah upínání b	143 mm
Šířka upínacích drážek	17 mm
Vzdálenost upínacích drážek	141 mm
Maximální délka L <sub>4</sub>	474 mm
Hmotnost	12,5 kg
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/365038-100>