

**DC.T 070202, Typ: PR1325****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260381 PR1325
GTIN	4960664627974
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 070202 PR1325 Druh: PR1325
Lamač třísek: MQ
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 100 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 100 m/min
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	MQ

Druh	PR1325
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení