

**DCGT 11T301, Typ: PR1425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260384 PR1425
GTIN	4960664639557
Třída artiklu	25E

Popis

DCGT 11T301 PR1425 Druh: PR1425
Lamač třísek: MFP-GF
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,2 mm
Posuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 150 m/min

Technický popis

Lamač třísek	MFP-GF
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,2 mm
Rohový rádius	0,1 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 150 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,

Druh	PR1425
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCGT 11T301
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení