

**DNMG 150604, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250696 CA125P |
| GTIN           | 4960664014170 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 150 - 320 m/min   |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Typ                                  | CA125P            |
| Posuv $f$                            | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608       |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Lamač třísek                         | PQ                |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,2 - 2,5 mm      |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm            |

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení