

**VBMT 160408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	HQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení