

**VNMG 160408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Typ	CA125P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	PQ

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení