


**WNMG 080412, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	PMG
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Typ	CA125P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení