


**WNMG 080408 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v _c hlavní použití	150 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA125P
Lamač třísek	WP
Hloubka řezu a _p	0,3 - 1,2 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení