


**WNMG 080416, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	1,6 mm
Typ	CA125P
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PMG
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080416
Tolerance	M

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení