

**DCMT 070208, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070208
Lamač třísek	GK

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení