

**DCMT 070204, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Lamač třísek	GK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení