

**DC.T 070204, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 070204 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mm

Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 100 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 100 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	Ti

Druh	SW05
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení