


Garant

Ruční svěrák pro vrtačky s excentrickým rychloupínáním, Šířka čelistí A: 120mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	365038 120
GTIN	4067263112396
Třída artiklu	31S

Popis

Provedení:

- **Stabilní konstrukce se silným vřetenem.**
- **Kalené a broušené čelisti.**
- **Přesné upínání díky ploché dráze vedení.**
- **Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily, jedna čelist hladká.**
- **Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti odsazené.**
- **Patentovaná integrovaná excentrická rychloupínací čelist pro bezpečné upnutí na vrtacím stole.**
- **Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.**

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Tělo a pohyblivá čelist ze speciálního litiny.

Přesnost:

Do **0,10 mm.**

Rozsah dodávky:

Upínací klíče a tři drážkové kameny ve velikostech 12, 14 a 16 mm.

Technický popis

Technický list

Vzdálenost upínacích drážek	160 mm
Šířka čelistí A	120 mm
Hmotnost	20 kg
Rozsah upínání b	173 mm
Délka základního tělesa a	340 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	BM svěrák šedý
Šířka základního tělesa	193 mm
Celková výška C.	107 mm
Výška čelistí C	40 mm
Šířka upínacích drážek	17 mm
Maximální délka L ₄	556 mm
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/365038-120>