



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T304, pro střední obrábění



Údaje o objednávce

Artikové číslo	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	CA125P
Lamač třísek	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení