

**Garant****DC.T 070202, Typ: HU7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování

Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení