

**CNMG 120408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	PQ
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	CA115P
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení