


**CNMM 160616, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,6 mm
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Lamač třísek	PX
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	170 - 380 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Typ	CA115P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160616
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	kontinuální

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení