

Garant**Elektrikářský šroubovák pro šrouby PlusMinus, 2složková rukojeť Haptoprene, Čepel SLIM, plně izolováno, Velikost profilu: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	668922 2
GTIN	4067263113348
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřima nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (**Ø izolace = Ø čepele**).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Hrot šroubováku s kombinovaným profilem dokonale padne do **šroubů PlusMinus (kombinace Pozidriv / drážka)**, které se používají hlavně u elektroinstalačních součástí.

Technický popis

Velikost profilu	2
Délka čepele	100 mm
Celková délka	205 mm
Profil Pozidriv – drážka	2 – 1,0x6
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Unášecí profil	Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka
Druh produktu	Šroubovák