

**DNMG 150608, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CA115P
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení