


**CNMG 160612, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Lamač třísek	PH
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení