

**DCMT 11T302, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Typ	CA125P
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	GK
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení