

**DNMG 150604, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA115P
Lamač třísek	PQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení