

**DCMT 11T308, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Lamač třísek	HQ
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CA125P

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení