


**SNMG 150612, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Posuv f	0,3 - 1 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PH
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Typ	CA115P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení