

**CNMG 120416, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	PMG
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	CA115P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení