

**TNMG 160408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	CA125P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Lamač třísek	PMG
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení