


**WN.G 080408, Typ: CA125P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA125P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WN.G 080408
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm

Lamač třísek	PMG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení