

**TNMG 160408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	PQ
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení